

# Plastová hadica PUN-H-5/32-SW-500-HA

číslo dielca: 568017

FESTO

povolená pre použitie v potravinárskej oblasti (odolná voči hydrolýze)



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Vonkajší priemer Inch	5/32
Príslušný polomer zahnutia pre prietok	0,052 ft
Min. polomer ohybu	0,02 ft
Pokyn pre použitie	TPE-U Ether basiert
Vlastnosti hadíc	Suitable for energy chains
Teplotne závislý pracovný tlak	-14,4 ... 145 Psi
Poznámka k prevádzkovému tlaku	Voda: prevádzkový tlak závisí od teploty, pozri diagram, max. 0,3 MPa pri 0 - 60 °C
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7::-] Voda (kvapalná, bez ľadu)
Ohňový test materiálu	UL94 HB
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
RSBP-klasifikácia podľa CD-0033	F1a
Trieda čistoty	Tento produkt je statický objekt, preto pri správnom použití nie je možná aktívna tvorba čiastočiek. Pred použitím produktu v čistom prostredí ho vyčistite a zaistite správnu inštaláciu.
Vhodné pre potravinárstvo	Pozri rozšírenú informáciu o materiáloch
Teplota okolia	-31 ... 145 °F
Hmotnosť výrobku podľa dĺžky	0,09 oz/ft
Pneumatická prípojka	pre nástrčný prípoj, vonkajší priemer 5/32"
Farba	čierny
Tvrdosť podľa Shore	D 52 +/- 3
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál hadice	TPE-U(PU)