

Odľučovač vody MS12-LWS


číslo dielca: 569827

FESTO

Odpúšťanie kondenzátu pomocou automatického ventilu na odpúšťanie kondenzátu.



Vzorové zobrazenie



údajový list

Celkový dátový list - Jednotlivé hodnoty závisia od Vašej konfigurácie.

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	12
Typový rad	MS
montážna poloha	vertikálny +/- 5°
Odtok kondenzátu	plnoautomatický automat., elektricky ovlád.
Konštrukčné vyhotovenie	Odstredivý odľučovač
Max. množstvo kondenzátu	400 ml
Misková ochrana	integrovateľný ako kovová nádobka
Stupeň oddelenia kondenzátu	99 %
Pracovný tlak	1 ... 16 bar
Max. štandardný prietok	40.000 l/min
Štandardný menovitý prietok	25.000 l/min
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [-:~:] Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7::~]
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota skladovania	1 ... 60 °C
Stupeň čistoty vzduchu na výstupe	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [-:7:4]
Teplota média	1 ... 60 °C
Teplota okolia	1 ... 60 °C
Typ upevnenia	zabudovanie vedenia s upevňovacím uholníkom s príslušenstvom Voliteľný:
Materiál krytu	PA - zosilnený
Materiál disku vírenia	POM
Materiál pripojovacej dosky	Hliníkový tlakový odliatok
Materiál upevňovacieho uholníka	Hliníkový tlakový odliatok
Materiál telesa	Hliníkový tlakový odliatok
Materiál spojky modulu	Hliníkový tlakový odliatok
Materiál nádoby	Hliníková tvárna zliatina
Materiál tesnenia nádoby	NBR
Materiál okienka	PA
Materiál odľučovacieho taniera	POM