

# Hadicové hrdlo N-1-P-19-NPT

Číslo dielu: 572243

FESTO



## Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Menovitá šírka	16.5 s
Druh tesnenia na naskrutkovacom čape	Povrchová úprava
Montážna poloha	ľubovoľná
Tvar	priamy tvar
Veľkosť balenia	1
Prevádzkový tlak v celom rozsahu teploty	-0.95 bar...16 bar
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:::-]
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Hmotnosť výrobku	76.6 g
Pneumatický prípoj 1	Vonkajší závit 1 NPT
Pneumatický prípoj 2	pre hadicu s vnútorným priemerom 19 mm
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál telesa	Eloxovaný hliník