


Hadicové hrdlo N-1-P-19

číslo dielca: 572260

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Menovitá hodnota	16,5 mm
Druh tesnenia na závitovom čape	ochranná vrstva
montážna poloha	ľubovoľný
Typ	priamy tvar
veľkosť zväzku	1
Pracovný tlak, kompletný rozsah teplôt	-0,95 ... 16 bar
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:--:]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Hmotnosť výrobku	67,6 g
Pneumatická prípojka 1	Vonkajší závit R1
Pneumatická prípojka 2	Pre vnútorný priemer hadice 19 mm
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál telesa	Hliník, eloxovaný