

Elektromagnetický ventil

VUVS-L20-P53E-MD-N18-F7

číslo dielca: 575712

FESTO



údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|---|--|
| Funkcia ventilu | 5/3 v kľudovej polohe odvetraný |
| Typ ovládania | elektrický |
| Veľkosť ventilu | 21 mm |
| Štandardný menovitý prietok | 600 l/min |
| Pracovný tlak Mpa | 0,25 ... 1 MPa |
| Pracovný tlak | 2,5 ... 10 bar |
| Konštrukčné vyhotovenie | piestové šupátko |
| spôsob návratnosti | mechanická pružina |
| Osvedčenie | c UL us - Recognized (OL) |
| Menovitá hodnota | 4,5 mm |
| Funkcia odsávania | škrtené |
| Princíp tesnenia | mäkký |
| montážna poloha | ľubovoľný |
| Ručné pomocné ovládanie | s aretáciou tlačítkom |
| Druh riadenia | predregulovaný |
| napájanie riadiacim vzduchom | interný |
| Smer prúdenia | nereverzibilný |
| Prekrytie | Pozitívne prekrytie |
| b-hodnota | 0,35 |
| C-hodnota | 2,5 l/sbar |
| Čas vypnutia | 44 ms |
| Čas zapnutia | 13 ms |
| Čas prepnutia | 24 ms |
| Max. pozitívny testovací impulz s logikou 0 | 1.900 µs |
| Max. negatívny testovací impulz s logikou 1 | 2.700 µs |
| Pracovné médium | Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu | Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná) |
| Odolnosť proti vibráciám | Skúška použitia v doprave na úrovni 2 podľa FN 942017-4 a EN 60068-2-6 |
| Pevnosť proti otrasom | Test proti otrasom na úrovni 2 podľa FN 942017-5 a EN 60068-2-27 |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 2 - Mierne zaťaženie koróziou |
| LABS - konformita | VDMA24364-B1/B2-L |
| Teplota média | -10 ... 60 °C |
| Riadiace médium | Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Teplota okolia | -10 ... 60 °C |
| Hmotnosť výrobku | 229 g |
| Typ upevnenia | na montážnu lištu s priebežným vŕtaním Voliteľný: |
| prípoj dýchacieho otvoru | nezachytený |
| Odfuk riadiaceho vzduchu - prípojka 82 | 10-32 UNF-2B |
| Odfuk riadiaceho vzduchu - prípojka 84 | 10-32 UNF-2B |
| Pneumatická prípojka 1 | 1/8 NPT |
| Pneumatická prípojka 2 | 1/8 NPT |
| Pneumatická prípojka 3 | 1/8 NPT |
| Pneumatická prípojka 4 | 1/8 NPT |

| charakteristický znak | Hodnota |
|------------------------|--|
| Pneumatická prípojka 5 | 1/8 NPT |
| Materiálový údaj | zhoda s RoHS |
| Materiál tesnení | HNBR NBR |
| Materiál telesa | Hliníkový tlakový odliatok Namaľovaný |
| Materiál posúvača | vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ |
| Materiál skrutiek | Oceľ, pozinkovaná |