

Manipulačný modul EHMX-EGC-185-TB-KF- -

číslo dielca: 8004603

FESTO



údajový list

Celkový dátový list - Jednotlivé hodnoty závisia od Vašej konfigurácie.

charakteristický znak	Hodnota
účinný priemer hnacieho pastorku	73,85 mm
Pracovný zdvih	200 ... 4.500 mm
Požadovaná rovinnosť montážnych plôch	0,1 mm/m
Požadovaná rovnobežnosť montážnych plôch	0,1 mm/m
Predĺženie ozubeného remeňa	0,29 %
Rozstup ozubeného remeňa	8 mm
montážna poloha	vodorovne
Konštrukčné vyhotovenie	Elektromechanický lineárny modul s ozubeným remeňom
Rozpoznanie polohy	pre snímače koncových polôh
Maximálne zrýchlenie	50 m/s ²
Max. Rýchlosť	5 m/s
Presnosť opakovania	±0,1 mm
Spínacia doba	100 %
LABS - konformita	VDMA24364 - zóna III
Teplota skladovania	-20 ... 60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 90 %
Spôsob ochrany	IP40
Teplota okolia	5 ... 45 °C
Max. tlačná sila F _x	5.000 N
Konštanta posuvu	232 mm/U
Materiálový údaj	zhoda s RoHS