


Elektromagnetická cievka

VACN-N-A1-16B-EX2-N

číslo dielca: 8029137

FESTO

pre tubus kotvy FN, pripojovací obrazec tvar A, podľa EN 175 301,
120V AC/60 Hz a 110V AC/50-60 Hz, neiskriace.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Typ ovládania	elektrický
montážna poloha	ľubovoľný
Spínacia doba	100 %
Trieda izolácie	F
Trieda izolácie smaltovaného drôtu	H
Charakteristická hodnota cievky	110 V AC: 50 Hz, Spínací výkon 6,9 VA, Pridržiavací výkon 4,1 VA 110 V AC: 60 Hz, Spínací výkon 5,4 VA, Pridržiavací výkon 3,2 VA
Dovolená odchýlka napätia	+/- 10 %
Klasifikácia Maritime	viď certifikát
CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU - Ex-ochrana (ATEX)
UKCA-značenie (pozri prehlásenie o zhode)	podľa UK EX predpisov
Certifikácia ochrany proti výbuchu mimo EU	EPL Dc (GB) EPL Gc (GB)
Oddelenie vydávajúce certifikát	DNV TAA000011J
ATEX- kategória plyn	II 3G
ATEX- kategória prach	II 3D
Výbušné prostredie - ochrana proti vznieteniu: Plyn	Ex nA IIC T5/T4 X Gc
Výbušné prostredie - ochrana proti vznieteniu: Prach	Ex tc IIIC T95°C/T105°C X Dc
Ex-Teplota okolia	-20°C ≤ Ta ≤ +60°C
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Spôsob ochrany	IP65
Teplota okolia	-20 ... 60 °C
Hmotnosť výrobku	95 g
Elektrická prípojka	Pripojovací obrazec tvar A podľa EN 175301-803 podľa DIN EN 175301-803
Typ upevnenia	s ryhovanou maticou
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál telesa	Plast Oceľ
Materiál kontaktov zástrčky	Mosadz
Materiál vinutia	Meď