


# Snímač koncovej polohy SDBF-FCR-16UL-ZU-K-N-M8

číslo dielca: 8117064  
Novinka

FESTO



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Typ	system blokovej výstavby
Materiálový údaj	zahŕňa látky obsahujúce LABS zhoda s RoHS
meraná veličina	Pozícia
princíp merania	Odolný proti zmagnetizovaniu
Teplota okolia	-4 ... 176 °F
Spínací výstup	Typ kontaktu
Funkcia spínacieho prvku	spínač
Spínacia doba	4 μs
Max. výstupný prúd	500 mA
Max. spínací výkon DC	10 W
Pokles napätia	3,5 V
Odolnosť voči skratu	áno
Rozsah pracovného napätia AC	5 ... 120 V
Rozsah pracovného napätia DC	5 ... 120 V
Ochrana proti prepólovaniu	áno
Elektrický prípoj 1, typ prípoja	Kábel so zásuvkou
Elektrický prípoj 1, pripojovacia technika	M8x1 kódovanie A podľa EN 61076-2-104
Elektrický prípoj 1, počet pólov/žíl	2
Prípojka výstupného smeru	pozdĺž
Farba káblového opláštenia	šedý
Materiál izolácie kábla	PVC
Typ upevnenia	s upevňovacou sadou
montážna poloha	ľubovoľný
Farba púzdra	transparentný
Materiál telesa	PA
Ukazovateľ prevádzkového stavu	LED
Teplota okolia pri pohyblivom uložení kábla	-4 ... 176 °F
Spôsob ochrany	IP67 NEMA 4