

# Rozdeľovač NEDY-

číslo dielca: 8032867

FESTO



## údajový list

Celkový dátový list - Jednotlivé hodnoty závisia od Vašej konfigurácie.

charakteristický znak	Hodnota
Osvedčenie	RCM Mark
Typ rozdeľovača	2 na 1
Ukazovateľ prevádzkyschopnosti	zelená LED
Ukazovateľ prevádzkového stavu	žltá LED
Zobrazenie stavu signálu	žltá LED
Prídavné funkcie	Redukcia pridržiavacieho prúdu
Označovanie vedenia	S držiakom štítkov Bez držiaka štítkov
Typ upevnenia	S priebežnou dierou pre skrutku M2 s príslušenstvom
Elektrický prípoj 1, funkcia	Strana riadenia
Elektrický prípoj 1, typ prípoja	kábel Zástrčka
Elektrický prípoj 1, výstup kábla	Priamy Uhlová
Elektrický prípoj 1, pripojovacia technika	M12x1, A-kódovaná podľa EN 61076-2-101 M8x1, kódovanie A podľa EN 61076-2-104 otvorený koniec
Elektrický prípoj 1, počet pólov/žíl	3 4
Elektrický prípoj 2, funkcia	Strana pripojeného zariadenia
Elektrický prípoj 2, typ prípoja	2x zásuvka 2x kábel
Elektrický prípoj 2, výstup kábla	Priamy Uhlová Otoč.
Elektrický prípoj 2, pripojovacia technika	Pripojovací obrazec ZB, samorezná skrutka Pripojovací obrazec ZC, samorezná skrutka Pripojovací obrazec ZC, metrická skrutka Pripojovací obrazec H Pripojovací obrazec tvar A podľa EN 175301-803 Pripojovací obrazec tvar B podľa EN 175301-803 Pripojovací obrazec tvar B podľa priemyselného štandardu 11 mm Pripojovací obrazec tvar C podľa EN 175301-803 Pripojovací obrazec tvar C podľa priemyselného štandardu 9,4 mm M12x1, A-kódovaná podľa EN 61076-2-101 M8x1, kódovanie A podľa EN 61076-2-104 otvorený koniec
Elektrický prípoj 2, počet pólov/žíl	2 3 4 5
Rozsah pracovného napätia DC	0 ... 30 V
Rozsah pracovného napätia AC	0 ... 30 V

charakteristický znak	Hodnota
Prúdová zaťažiteľnosť pri 40°C	0,5 ... 4 A
Nárazová pevnosť	0,8 kV
Dĺžka kábla 1	0,3 ... 30 m
Dĺžka kábla 2	0,3 ... 30 m
Vlastnosť vedenia	Suitable for energy chains/robot applications
Nominálny prierez vodiča	0,14 mm <sup>2</sup> 0,25 mm <sup>2</sup>
Teplota okolia	-25 ... 85 °C
Poznámka k teplote okolia	-10 - 40 °C pri upevnení cez priebežné otvory
CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU-EMV podľa EU-RoHS-RL
UKCA-značenie (pozri prehlásenie o zhode)	podľa UK predpisov pre EMC podľa UK RoHS predpisov
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Materiálový údaj	zhoda s RoHS Bez halogénu Bez esterov kyseliny fosforečnej
Stupeň znečistenia	3
Materiál izolácie kábla	TPE-U(PUR)
Farba káblového opláštenia	šedý
Materiál telesa	PA PC TPE-U(PUR)
Farba púzdra	čierny