

Konštrukčná zostava prípoja DADG-AK-G8-12-30

číslo dielca: 8152375

FESTO



údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|---|--|
| Velkosť | 12 |
| Zdvih | 30 mm |
| Pracovný tlak Mpa | 0,1 ... 0,8 MPa |
| Pracovný tlak | 1 ... 8 bar 14,5 ... 116 psi |
| Pracovné médium | Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 1 - Nízke zaťaženie koróziou |
| LABS - konformita | VDMA24364-B1/B2-L |
| Teplota okolia | -10 ... 60 °C |
| Max. uťahovací krútiaci moment | 1,5 Nm |
| Tolerancia uťahovacieho momentu | ± 10 % |
| Max. uťahovací moment, pneumatický prípoj 1 | 0,7 Nm |
| Hmotnosť výrobku | 13,6 g |
| Pneumatická prípojka | M5 |
| Materiál adaptéra | Epoxidová živica |
| Materiál tesnení | NBR |
| Materiál skrutiek | Oceľ, potiahnutá |