


Os s ozubeným remeňom ELGC-TB-KF-80-1200

Číslo dielu: 8062792

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Efektívny priemer hnacieho pastorka	33.42 mm
Pracovný zdvih	1200 mm
Veľkosť	80
Rezerva zdvihu	0 mm
Natiahnutie ozubeného remeňa	0.2 %
Rozstup ozubeného remeňa	3 mm
Montážna poloha	ľubovoľná
Vedenie	Guličkové obežné vedenie
Konštrukcia	Elektromechanická lineárna os s ozubeným remeňom
Typ motora	Krokový motor Servomotor
Princíp merania dráhy	inkrementálny
Snímanie polohy	pre bezdotykové snímače pre indukčné snímače
Max. zrýchlenie	15 m/s ²
Max. rýchlosť	1.5 m/s
Opakovateľná presnosť	±0,1 mm
Doba zopnutia	100%
Zhoda s LABS	VDMA24364 zóna III
Vhodnosť na výrobu lítium-iónových batérií	Kovy s viac ako 1 % hmotnosti medi, zinku alebo niklu sú z použitia vylúčené. Okrem niklu v oceliach, chemicky poniklovaných plôch, plošných spojov, káblov, elektrických konektorov a cievok.
Trieda čistoty priestoru	Trieda 7 podľa normy ISO 14644-1
Druh krytia	IP40
Teplota okolia	0 °C...50 °C
Energia nárazu v koncových polohách	0,75 mJ
Informácia týkajúca sa nárazu v koncových polohách	Pri maximálnej rýchlosti referenčného chodu 0,01 m/s
Plošné momenty 2. stupňa ly	1370000 000057
Plošné momenty 2. stupňa lz	1660000 000057
Max. moment pohonu	4.178 Nm
Max. sila Fy	900 N
Max. sila Fz	2700 N

Charakteristický znak	Hodnota
Max. sila Fy celková os	5543 N
Max. sila Fz celková os	5543 N
Fy pri teoretickej životnosti 100 km (iba z pohľadu vedenia)	20400 N
Fz pri teoretickej životnosti 100 km (iba z pohľadu vedenia)	20400 N
Max. odpor proti posuvu pri chode naprázdno	24.7 N
Max. moment Mx	59.8 Nm
Max. moment My	56.2 Nm
Max. moment Mz	56.2 Nm
Max. moment Mx celková os	59.8 Nm
Max. moment Moja celková os	56.2 Nm
Max. moment Mz celková os	56.2 Nm
Mx pri teoretickej životnosti 100 km (iba z pohľadu vedenia)	220 Nm
My pri teoretickej životnosti 100 km (iba z pohľadu vedenia)	207 Nm
Mz pri teoretickej životnosti 100 km (iba z pohľadu vedenia)	207 Nm
Vzdialenosť medzi povrchom vozíka a stredom vedenia	72.5 mm
Min. posuvová sila Fx	250 N
Moment pohonu pri chode naprázdno	0.413 Nm
Torzny moment zotrvačnosti It	90500 000057
Hmotnostný moment zotrvačnosti JH pre meter zdvihu	0.1927 000018
Hmotnostný moment zotrvačnosti JL na kg užitočného zaťaženia	2.793 000018
Hmotnostný moment zotrvačnosti JO	2.912 000018
Posuvová konštanta	105 000058
Interval údržby	Mazanie na celú dobu životnosti
Pohybovaná hmotnosť	901 g
Pohybovaná hmotnosť pri zdvihu 0 mm	901 g
Hmotnosť vozíka	272 g
Hmotnosť výrobku	12240 g
Základná hmotnosť pri zdvihu 0 mm	3500 g
Nárast hmotnosti pri zdvihu 10 mm	73 g
Dynamický priehyb (pohybujúca sa záťaž)	0,05 % dĺžky osi, max. 0,5 mm
Statický priehyb (zaťaženie v kludovom stave)	0,1 % dĺžky osi
Kód rozhrania akčného člena	T46
Materiál uzatváracieho krytu	Lakovaný hliníkový tlakový odliatok
Materiál profilu	Hliníková tvárna zliatina, eloxovaná
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál krycieho pásu	nehrdzavejúca ušľachtilá oceľ
Materiál krytu pohonu	Hliníkový tlakový odliatok, lakovaný
Materiál vedenia vozíka	Popúšťaná oceľ
Materiál vodiacej koľajnice	Popúšťaná oceľ
Materiál remeňovej kladky	nehrdzavejúca vysokolegovaná oceľ
Materiál vozíka	Hliníkový tlakový odliatok
Materiál ozubeného remeňa	Polychlóprén so skleným vláknom