


Axiálna montážna sada EAMM-A-L95-190B-G2

Číslo dielu: 8157282

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Menovitá dĺžka	85 mm
Montážna poloha	ľubovoľná
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Vhodnosť na výrobu lítium-iónových batérií	Kovy s viac ako 5 % hmotnosti medi, zinku alebo niklu sú z použitia vylúčené. Okrem niklu v oceliach, chemicky poniklovaných plôch, plošných spojov, káblov, elektrických konektorov a cievok.
Skladovacia teplota	-25 °C...60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Druh krytia	IP40
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Preositeľný krútiaci moment	145 Nm
Hmotnosť výrobku	4899 g
Kód rozhrania akčného člena	L95
Kód rozhrania vstupu motora	190A 190B
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS