

Bezdotykový spínač SDBF-FDS-1L-NU-K-9-N-LE

Číslo dielu: 8161168

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Tvar	Bloková konštrukcia
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Merané hodnoty	Poloha
Princíp merania	magnetorezistívny
Teplota okolia	-20 °C...80 °C
Teplota okolia vo °F	-4 °F...176 °F
Spínací výstup	NPN
Funkcia spínacieho prvku	Spínač
Čas zapnutia	1,5 ľs
Čas vypnutia	0,5 ľs
Max. výstupný prúd	1 A
Max. spínací výkon DC	24 W
Pokles napätia	0.5 V
Odolnosť proti skratu	nie
Rozsah prevádzkového napätia DC	6 V...24 V
Ochrana proti prepólovaniu	nie
Elektrický prípoj 1, typ prípoja	Kábel
Elektrický prípoj 1, prípojovacia technika	otvorený koniec
Elektrický prípoj 1, počet pinov/žíl	3
Smer výstupu, prípoj	priečny
Farba plášťa kábla	sivá
Materiál plášťa kábla	PVC
Spôsob upevnenia	upnutý
Montážna poloha	ľubovoľná
Farba telesa	čierna
Materiál telesa	PA
Indikácia spínacieho stavu	LED
Teplota okolia pri pohyblivom kladení kábla	-4 °F...176 °F
Druh krytia	IP67 NEMA 4
Zhoda s LABS	VDMA24364 zóna III