

Vákuová prísavka OGVM-55X115-AV-N-G14F

číslo dielca: 8073867

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Kompenzátor výšky prísavky	13 mm
Min. polomer náradia R	50 mm
Menovitá hodnota	8 mm
Veľkosť sania	55x115 mm
objem prísavky	52 cm ³
Poloha prípojky	hore
montážna poloha	ľubovoľný
Tvar prísavky	Oválna, vlnovec 1,5 násobný
Pracovný tlak Mpa	-95 ... 0 kPa
Pracovný tlak	-0,95 ... 0 bar -13,775 ... 0 psi
Menovitý pracovný tlak	-60 kPa
Menovitý prevádzkový tlak	-0,6 bar
Pracovné médium	atmosférický vzduch založený na ISO 8573-1:2010 [7::-]
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-A1-L
Teplota okolia	-20 ... 80 °C
Pridržiavacia sila pri nominálnom pracovnom tlaku	200 N
Vertikálna priečna sila pri nominálnom pracovnom tlaku	234 N
Hmotnosť výrobku	76 g
Typ upevnenia	cez prípoj vákua
Prípojka vákua	vnútorný závit G1/4
Farba	čierny
Tvrdosť podľa Shora	60 +/- 5
Materiál závitového čapu	Hliníková tvárna zliatina
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál prísavky	NBR