



Pnevmatični ventil

VL/O-3-3/4

Številka dela: 10049

FESTO

Glede na izbiro priključkov, je ventil normalno odprt ali zaprt.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Ventil	3/2 odprt/zaprt monostabilen
Način vklopa	pnevmatičen
Širina	68 mm
Normalni imenski pretok	7.500 l/min
Obratovalni tlak MPa	-0,095 ... 1 MPa
Obratovalni tlak	-0,95 ... 10 bar
Konstruktivna zgradba	Krožnikast sedež
Način vračanja	mehanska vzmet
Imenska velikost	19 mm
Funkcija izpuha	z dušenjem
Princip tesnenja	mehak
Položaj vgradnje	poljuben
Vrsta krmiljenja	neposredno
Napajanje s krmilnim zrakom	zunanj
Smer pretoka	povraten
Prekritje	negativno prekrivanje
Krmilni tlak Mpa	0,1 ... 1 MPa
Krmilni tlak	1 ... 10 bar
Čas preklopa izključen	35 ms
Čas preklopa vključen	12 ms
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1 - nizka korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura skladiščenja	-20 ... 60 °C
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Krmilni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Masa izdelka	1.200 g
Električni priključek	preko F-tuljave, potrebno naročiti ločeno
Način pritrditve	na priključno letev s skoznjo izvrtino po izbiri:
Priključek krmilnega zraka 110	G1/4
Priključek krmilnega zraka 12	G1/4
Pnevmatični priključek 1	G3/4
Pnevmatični priključek 11	G3/4
Pnevmatični priključek 2	G3/4
Pnevmatični priključek 3	G3/4
Pnevmatični priključek 33	G3/4
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, tesnilo	NBR
Material, ohišje	Tlačno liti aluminij