


# Zasučno dvigalni modul EHMB-20-200

Številka dela: 1107097

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Premer pogonskega štrclja	6 mm
Delovni gib	0 ... 200 mm
Velikost	20
Zasučni kot	brezkončen
Delitev zobatega jermena	2 mm
Položaj vgradnje	poljuben
Vrsta pogona	Pogon z zobatim jermenom
Konstruktivska zgradba	Elektromehanski zasučno gibalni modul z zobatim jermenom
Prestava reduktorja	4,5:1
Maks. izhodna hitrost	300 1/min
Maks. vstopno število vrtljajev	1.350 1/min
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364 cona III
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Maks. moment pogona	0,7 Nm
Maks. podajalna sila Fx	480 N
Obratovalni moment brez obremenitve	< 0,07 Nm
Masa izdelka	1.851 g
Material, pogonska gred	Jeklo
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, pogonska gred	visokolegirano jeklo, nerjavno
Material, pokrov	Aluminijeva litina za kovanje eloksiran
Material, ohišje	Aluminijeva litina za kovanje eloksiran
Material, zobat jermen	Polipropilen s steklenimi vlakni