



Tritočkovno prijemalo

HGDD-35-A-G2

Številka dela: 1163039

FESTO

Z varovanjem prijemalne sile med zapiranjem ...-G2.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	35
Gib na prijemalno čeljust	4 mm
Maks. natančnost izmenjave	<= 0,2 mm
Maks. kotna zračnost prijemalnih čeljusti ax, ay	<= 0,1 deg
Maks. zračnost prijemalnih čeljusti Sz	<= 0,05 mm
Krožna simetrija	<= 0,2 mm
Ponovljivost prijemala	<= 0,03 mm
Število prijemalnih prstov	3
Položaj vgradnje	poljuben
Način delovanja	dvosmerni
Prijemalna funkcija	3-točkovni
Varovanje prijemalne sile	pri zapiranju
Konstrukcijska zgradba	Poševna ravnina prisilno voden potek gibanja
Zaznavanje položaja	za približevalna stikala
Obratovalni tlak	4 ... 8 bar
Obratovalni tlak, zaprti zrak	0 ... 0,5 bar
Maks. delovna frekvenca prijemala	<= 4 Hz
Min. čas odpiranja pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	81 ms
Min. čas zapiranja pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	42 ms
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Vrsta zaštite	IP65
Temperatura okolice	5 ... 60 °C
Masni vztrajnostni moment	1,37 kgcm2
Maks. sila na prijemalno čeljust Fz, statična	300 N
Maks. moment na prijemalno čeljust Mx, statičen	12 Nm
Maks. moment na prijemalno čeljust My, statičen	8 Nm
Maks. moment na prijemalno čeljust Mz, statičen	8 Nm
Interval domazovanja vodilnih elementov	5 Mio SP
Maks. masa na zunanjji prijemalni prst	57 g
Masa izdelka	370 g
Način pritrditve	s skoznjo izvrtino in prilagodnim zatičem z notranjim navojem in prilagodnim zatičem po izbiri:
Pnevmatični priključek, zaprti zrak	M3
Pnevmatični priključek	M5
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, pokrivna kapa	visokolegirano jeklo, nerjavno
Material, ohišje	Al zlitina za kovanje, gladko eloksirana
Material, prijemalna čeljust	jeklo, kaljeno