


Pomalo nábehový ventil MS6-EDE-1/2-V24-B

Číslo dielu: 8080855

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	6
Rozmer rastra	62 mm
Funkcia odvetrávania	bez možnosti škrtenia
Spôsob ovládania	elektrický
Montážna poloha	zvisle +/- 5°
Konštrukčný rad	MS
Pomocné ručné ovládanie	s aretáciou tlačidlom
Konštrukcia	Sedlový ventil, elektricky ovládaný
Spôsob návratu do základnej polohy	mechanická pružina
Spôsob riadenia	nepriamo riadený
Napájanie riadiacim vzduchom	interný
Funkcia ventilu	3/2 zatvorený monostabilný
Indikátor spínacej polohy	s príslušenstvom
Prevádzkový tlak	0.3 MPa...0.7 MPa 3 bar...7 bar
Normálny menovitý prietok	5000 l/min
Čas zapnutia	31 ms
Parametre cievky	24 V DC: 2,3 W
Prípustné výkyvy napätia	+/- 10 %
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Trieda čistoty priestoru	Trieda 7 podľa normy ISO 14644-1
Skladovacia teplota	-10 °C...60 °C
Teplota média	-5 °C...50 °C
Druh krytia	IP65
Teplota okolia	-5 °C...50 °C
Hmotnosť výrobku	517 g
Elektrický prípoj	Tvar C podľa EN 175301-803

Charakteristický znak	Hodnota
Indikácia stavu signálu	s príslušenstvom
Spôsob upevnenia	s držiakom na stenu/plochým držiakom
Pneumatický prípoj 1	G1/2
Pneumatický prípoj 2	G1/2
Pneumatický prípoj 3	G1/2
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál tesnení	HNBR NBR
Materiál telesa	Zosilnený PA