

Ručný pákový ventil VHEF-HT-B32-G14

číslo dielca: 8080939

FESTO



údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|---|--|
| Funkcia ventilu | 3/2 bistabilný |
| Typ ovládania | manuálny |
| Šírka | 20 mm |
| Štandardný menovitý prietok | 870 l/min |
| Pracovný tlak Mpa | -0,095 ... 1 MPa |
| Pracovný tlak | -0,95 ... 10 bar |
| Konštrukčné vyhotovenie | Tanierová podložka |
| Menovitá hodnota | 6 mm |
| Funkcia odsávania | škrtené |
| Pokyn pre použitie | ovládať len ručne |
| Princíp tesnenia | mäkký |
| montážna poloha | ľubovoľný |
| Ručné pomocné ovládanie | s aretáciou |
| Druh riadenia | priamo |
| Smer prúdenia | reverzibilný |
| Prekrytie | Prekrytie nuly |
| Max. spínacia frekvencia | 0,5 Hz |
| Pracovné médium | Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7::-:] |
| Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu | Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná) |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 1 - Nízke zaťaženie koróziou |
| LABS - konformita | VDMA24364-B1/B2-L |
| Teplota média | -10 ... 60 °C |
| Teplota okolia | -10 ... 60 °C |
| Ovládací moment | 0,7 Nm |
| Uvoľňovací moment | 0,4 Nm |
| Max. sila na ovládanie | 200 N |
| Max. kolmá sila na ovládanie | 200 N |
| Hmotnosť výrobku | 230 g |
| Typ upevnenia | inštalácia do čelného panelu s priebežným vŕtaním Voliteľný: |
| Pneumatická prípojka 1 | G1/4 |
| Pneumatická prípojka 2 | G1/4 |
| Pneumatická prípojka 3 | G1/4 |
| Materiálový údaj | zhoda s RoHS |
| Materiál krytu | PA - zosilnený |
| Materiál tesnení | NBR |
| Materiál telesa | Hliníková tvárna zliatina, eloxovaná |
| Materiál páky | PA - zosilnený |