


# Mejno stikalo SIEN-M8B-NO-S-L

Številka dela: 150389

FESTO

induktivno, z normalno razdaljo vklopa.



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Ustreza standardu	EN 60947-5-2
Dovoljenje	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po EMC smernici EU
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Imenska vklopna razdalja	1,5 mm
Zagotovljena vklopna razdalja	1,21 mm
Redukcijski faktorji	aluminij = 0,25 Nerjavno jeklo St 18/8 = 0,7 Baker = 0,2 Medenina = 0,35 jeklo St 37 = 1,0
Temperatura okolice	-25 ... 70 °C
Ponovljivost pri konstantnih pogojih	0,07 mm
Izhod stikala	NPN
Stikalni element	Mirovni kontakt
Histereza	$\leq 0,07$ mm
Maks. preklopna frekvenca	5.000 Hz
Maks. izhodni tok	200 mA
Padec napetosti	$\leq 2$ V
Induktivno zaščitno vezje	Vgrajen
Kratkostična odpornost	Pulzirajoč
Območje obratovalne napetosti DC	10 ... 30 V
Preostala valovitost	$\pm 10\%$
Tok prostega teka	$\leq 10$ mA
Zaščita pred zamenjavo polov	za vse električne priključke
Električni priključek	3-polni M8x1 Vtič
Velikost	M8x1
Način pritrditve	s protimatico
Način vgradnje	izravnano
Masa izdelka	18 g
Material, ohišje	Med (medenina) PA visokolegirano jeklo, nerjavno kroman
Prikaz stanja preklopa	Rumena LED
Temperatura okolice, premični kabli	-5 ... 70 °C
Vrsta zaščite	IP65 IP67
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L