

Dvojpiestový valec DGTZ-GF-20- -P-A

číslo dielca: 8116415

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Zdvih	101 ... 200 mm
Nastaviteľný koncový rozsah/dĺžka	10 mm
priemer piesta	20 mm
Pracovný režim pohonnej jednotky	Priečna doska
Tlmenie	P: elastické tlmiace krúžky obojstranné
montážna poloha	ľubovoľný
vedenie	Klzné vedenie
Konštrukčné vyhotovenie	Vedenie
Rozpoznanie polohy	pre snímače koncových polôh
Pracovný tlak Mpa	0,1 ... 0,8 MPa
Pracovný tlak	1 ... 8 bar
činnosť	dvojčinný
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364 - zóna III
Teplota okolia	-10 ... 80 °C
Nárazová energia v koncových polohách	0,2 Nm
Max. užitočná záťaž v závislosti od zdvihu pri definovanej vzdialenosti xs	2 ... 5,5 N
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), zasúvanie	283 N
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie	376 N
Pohybovaná hmotnosť	265 ... 389 g
Pohyblivá hmotnosť pri zdvihu 0 mm	138,5 g
Súčiniteľ prírastku hmotnosti na 10 mm zdvihu	12,5 g
Hmotnosť výrobku	748 ... 1.114 g
Počiatočná hmotnosť pri zdvihu 0 mm	374 g
Prírastok hmotnosti na 10 mm zdvihu	37 g
Pneumatická prípojka	M5
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál krytu	Hliníková tvárna zliatina
Materiál tesnení	NBR
Materiál telesa	Hliníková tvárna zliatina, eloxovaná
Materiál piestnej tyče	vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ