



Mejno stikalo SMEO-1-LED-24-K5-B

Številka dela: 151672

FESTO

z Reed kontaktom in LED diodo, brez pritrdilnega seta.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Oblika	Blokovna izvedba
Dovoljenje	RCM Mark
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po EMC smernici EU po RoHS direktivi EU
UKCA oznaka (glej Izjavo o skladnosti)	v skladu s predpisi Združenega kraljestva za EMC v skladu z RoHS predpisi Združenega kraljestva
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Merjena veličina	Položaj
Princip merjenja	magnetni Reed
Temperatura okolice	-20 ... 70 °C
Ponovljivost	0,2 mm
Izhod stikala	z bipolarnim kontaktom
Stikalni element	Vklopni kontakt
Čas vklopa	≤ 0,5 ms
Maks. preklopna frekvenca	500 Hz
Maks. izhodni tok	1 A
Maks. preklopna moč AC	27 VA
Maks. preklopna moč DC	27 W
Kratkostična odpornost	ne
Odpornost na preobremenitve	ni na voljo
Območje obratovalne napetosti AC	12 ... 27 V
Območje obratovalne napetosti DC	12 ... 27 V
Zaščita pred zamenjavo polov	ne
Električni priključek 1, vrsta priključka	Kabel
Električni priključek 1, priključna tehnika	prost konec
Električni priključek 1, število polov/žic	3
Smer izhoda priključka	vzdolž
Dolžina kabla	5 m
Barva oplaščenja kabla	siva
Material, oplaščenje kabla	TPE-U(PUR)
Način pritrditve	s priborom
Položaj vgradnje	poljuben
Masa izdelka	130 g
Barva ohišja	črna
Material, ohišje	Epoksi smola Ojačan PET Jeklo
Prikaz stanja preklopa	Rumena LED
Temperatura okolice, premični kabli	-5 ... 70 °C
Vrsta zaščite	IP67
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L