

# Servo motor EMMS-AS-70-MK-LS-RR-S1

Številka dela: 1550950

FESTO

brez pogona.



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Temperatura okolice	-40 ... 40 °C
Temperatura skladiščenja	-20 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 90 %
Ustreza standardu	IEC 60034
Razred zaščitne izolacije	F
Razred glede na EN 60034-1	S1
Nadziranje temperature	PTC upor
Vrsta zaščite	IP65
Izvedba gredi, moznik	DIN 6885 A 4 x 4 x 16
Električna priključna tehnika	Vtič
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
Dovoljenje	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po EMC smernici EU po nizkonapetostni smernici EU
Imenska delovna napetost DC	360 V
Imenska napetost DC	360 V
Način preklapljanja navitja	Zvezda znotraj
Število polovih parov	4
Vrtilni moment mirovanja	2,56 Nm
Imenski vrtilni moment	2,29 Nm
Konica vrtilnega momenta	7,75 Nm
Imensko število vrtljajev	4.100 1/min
Maks. število vrtljajev	4.880 1/min
Imenska moč motorja	1.061 W
Imenski tok motorja	2,6 A
Konica toka	10 A
Motorna konstanta	0,864 Nm/A
Napetostna konstanta, faza do faze	52,2 mVmin
Upornost navitja, faza-faza	6,71 Ohm
Induktivnost navitja, faza-faza	13,44 mH
Skupni masni vztrajnostni moment odgona	0,62 kgcm <sup>2</sup>
Masa izdelka	2.790 g
Dopustna aksialna obremenitev osi	75 N
Dopustna radialna obremenitev osi	200 N
Dajalnik položaja rotorja	Resolver
Vrtljivi položajni enkoder, vmesnik	SIN/COS analogni signali
Vrtljivi položajni enkoder, princip merjenja	induktiven
MTTF, delna komponenta	80 let, enkoder položaja rotorja
MTTFd, delna komponenta	160 let, enkoder položaja rotorja