

Servo motor EMMS-AS-100-LK-HV-RR-S1

Številka dela: 1563004

FESTO

brez pogona.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Temperatura okolice	-40 ... 40 °C
Temperatura skladiščenja	-20 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 90 %
Ustreza standardu	IEC 60034
Razred zaščitne izolacije	F
Razred glede na EN 60034-1	S1
Nadziranje temperature	PTC upor
Vrsta zaščite	IP65
Izvedba gredi, moznik	DIN 6885 A 6 x 6 x 32
Električna priključna tehnika	Vtič
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
Dovoljenje	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po EMC smernici EU po nizkonapetostni smernici EU
Imenska delovna napetost DC	565 V
Imenska napetost DC	565 V
Način preklapljanja navitja	Zvezda znotraj
Število polovih parov	6
Vrtilni moment mirovanja	10,93 Nm
Imenski vrtilni moment	6,29 Nm
Konica vrtilnega momenta	35,4 Nm
Imensko število vrtljajev	3.400 1/min
Maks. število vrtljajev	4.040 1/min
Imenska moč motorja	2.240 W
Imenski tok motorja	3,79 A
Konica toka	24,8 A
Motorna konstanta	1,66 Nm/A
Napetostna konstanta, faza do faze	98,93 mVmin
Upornost navitja, faza-faza	1,98 Ohm
Induktivnost navitja, faza-faza	7,76 mH
Skupni masni vztrajnostni moment odgona	6,8 kgcm ²
Masa izdelka	9.100 g
Dopustna aksialna obremenitev osi	150 N
Dopustna radialna obremenitev osi	650 N
Dajalnik položaja rotorja	Resolver
Vrtljivi položajni enkoder, vmesnik	SIN/COS analogni signali
Vrtljivi položajni enkoder, princip merjenja	induktiven
MTTF, delna komponenta	114 let, enkoder položaja rotorja
MTTFd, delna komponenta	228 let, enkoder položaja rotorja