

# Dvojitá vsuvka E-G1/2-1/2NPT

Číslo dielu: 9633

FESTO



## Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Menovitá šírka	14.3 mm
Prevádzkový tlak v celom rozsahu teploty	-0.95 bar...10 bar
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Možnosť prevádzky s mazaním
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Max. ťahovací moment pneumatického prípoja 1	40 Nm
Max. ťahovací moment pneumatického prípoja 2	28 Nm
Menovitý ťahovací moment	47.9 Nm
Prípustná odchýlka pre menovitý ťahovací moment	± 20 %
Hmotnosť výrobku	47.68 g
Pneumatický prípoj 1	G1/2
Pneumatický prípoj 2	1/2 NPT
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS