


Prirobnična pritrditev EAHH-V2-80-R1

Številka dela: 1502306

FESTO

na ležajnem pokrovu, uporaba ne v kombinaciji z modulom meha.



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|--------------------------------------|---|
| Velikost | 80 |
| Zasnovan na osnovi standarda | ISO 15552 |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK | 3 - močna korozijska obremenitev |
| LABS (PWIS) skladnost | VDMA24364-B2-L |
| RSBP klasifikacija po CD-0033 | F5a |
| Stopnja čistega prostora | Ta izdelek je statičen predmet, ustvarjanje aktivnih delcev ob pravilni uporabi ni mogoče. Pred uporabo v čisti sobi očistite izdelek in zagotovite pravilno namestitev. |
| Masa izdelka | 1.360 g |
| Opomba o materialu | Ustreza RoHS |
| Material, plošča | visokolegirano jeklo, nerjavno |
| Material, vijaki | visokolegirano jeklo, nerjavno |