



# Valj za uvitje EGZ-6-5

Številka dela: 15033

FESTO

z neprekinjenim zunanjim navojem na ohišju valja.



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Gib	5 mm
Premer bata	6 mm
Dušenje	Brez dušenja
Položaj vgradnje	poljuben
Način delovanja	enosmerni potiskanje
Konstruktivna zgradba	Bat Batnica Cev valja
Zaznavanje položaja	Brez
Variante	batnica na eni strani
Obratovalni tlak	2 ... 8 bar
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozivna obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okolice	-20 ... 80 °C
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	14 N
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), gib naprej	14,7 N
Način pritrditve	z zunanjim navojem s protimatico po izbiri:
Pnevmatični priključek	M3
Material, pokrov	POM
Material, tesnilo	TPE-U(PU)
Material, ohišje	Med (medenina) nikljan
Material, batnica	visokolegirano jeklo