



Povratno-dušilni ventil CRGRLA-M5-B

Številka dela: 161403

FESTO

odporen na korozijo,
zasučna pritrditev z notranjim navojem.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Ventil	Dušilno-povratna funkcija
Pnevmatični priključek 1	M5
Pnevmatični priključek 2	M5
Način vklopa	ročno
Element za nastavljanje	Vijak z zarezo
Način pritrditve	za uvitje
Normalni imenski pretok v smeri dušenja	95 l/min
Normalni imenski pretok v protipovratni smeri	77 ... 95 l/min
Obratovalni tlak MPa	0,02 ... 1 MPa
Obratovalni tlak	0,2 ... 10 bar 2,9 ... 145 psi
Temperatura okolice	-20 ... 80 °C
Morska klasifikacija	glej certifikat
Položaj vgradnje	poljuben
Možnost vrtenja	360° / trajno vrtenje ni dovoljeno
Normalni pretok v smeri dušenja 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	165 l/min
Normalni pretok v povratni smeri 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	140 ... 150 l/min
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
RSBP klasifikacija po CD-0033	F1a
Stopnja čistega prostora	ISO razred 4
Temperatura skladiščenja	-10 ... 40 °C
Neoporečnost za živila	Glej razširjene informacije o materialu
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Imenska velikost	2 mm
Maks. pritezni moment	1,5 Nm
Dopustni vklopni moment regulirnega vijaka	0,2 Nm
Masa izdelka	10,2 g
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, tesnilo	FPM PVC
Material, votel vijak	visokolegirano jeklo
Material, regulirni vijak	visokolegirano jeklo, nerjavno
Material, zasučni priključek	visokolegirano jeklo, nerjavno