



# Povratno-dušilni ventil CRGRLA-1/4-B

Številka dela: 161405

FESTO

odporen na korozijo,  
zasučna pritrditev z notranjim navojem.



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Ventil	Dušilno-povratna funkcija
Pnevmatični priključek 1	G1/4
Pnevmatični priključek 2	G1/4
Način vklopa	ročno
Element za nastavljanje	Vijak z zarezo
Način pritrditve	za uvitje
Normalni imenski pretok v smeri dušenja	610 l/min
Normalni imenski pretok v protipovratni smeri	450 ... 820 l/min
Obratovalni tlak MPa	0,03 ... 1 MPa
Obratovalni tlak	0,3 ... 10 bar 4,35 ... 145 psi
Temperatura okolice	-20 ... 80 °C
Morska klasifikacija	glej certifikat
Položaj vgradnje	poljuben
Možnost vrtenja	360° / trajno vrtenje ni dovoljeno
Normalni pretok v smeri dušenja 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	1.265 l/min
Normalni pretok v povratni smeri 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	1030 ... 1345 l/min
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
RSBP klasifikacija po CD-0033	F1a
Stopnja čistega prostora	ISO razred 4
Temperatura skladiščenja	-10 ... 40 °C
Neoporečnost za živila	Glej razširjene informacije o materialu
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Imenska velikost	6 mm
Maks. pritezni moment	11 Nm
Dopustni vklopni moment regulirnega vijaka	1,5 Nm
Masa izdelka	71,6 g
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, tesnilo	FPM PVC
Material, votel vijak	visokolegirano jeklo
Material, regulirni vijak	visokolegirano jeklo, nerjavno
Material, zasučni priključek	visokolegirano jeklo, nerjavno