



Mejno stikalo SMT0-1-PS-S-LED-24-C

Številka dela: 151685

FESTO

z LED diodo in integriranim varnostnim vezjem, brez pritrdilnega seta.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Oblika	Blokovna izvedba
Zasnovan na osnovi standarda	EN 60947-5-2
Dovoljenje	RCM Mark
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po EMC smernici EU po RoHS direktivi EU
UKCA oznaka (glej Izjavo o skladnosti)	v skladu s predpisi Združenega kraljestva za EMC v skladu z RoHS predpisi Združenega kraljestva
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Merjena veličina	Položaj
Princip merjenja	magnetno induktiven
Temperatura okolice	-25 ... 70 °C
Ponovljivost	0,2 mm
Izhod stikala	PNP
Stikalni element	Vklopni kontakt
Histereza	0,1 ... 1,5 mm
Čas vklopa	≤ 1 ms
Čas izklopa	≤ 1 ms
Maks. preklopna frekvenca	1 kHz
Maks. izhodni tok	200 mA
Maks. preklopna moč DC	6 W
Padec napetosti	≤ 3 V
Induktivno zaščitno vezje	prilagojen na tuljave MZ, MY, ME
Zaostali tok	≤ 0,01 mA
Kratkostična odpornost	Pulzirajoč
Odpornost na preobremenitve	na voljo
Območje obratovalne napetosti DC	10 ... 30 V
Preostala valovitost	10 %
Zaščita pred zamenjavo polov	za vse električne priključke
Električni priključek 1, vrsta priključka	Vtič
Električni priključek 1, priključna tehnika	M8x1, A-kodiran po EN 61076-2-104
Električni priključek 1, število polov/žic	3
Smer izhoda priključka	vzdolž
Material, vtični kontakti	medenina, pozlačena
Način pritrditve	s priborom
Položaj vgradnje	poljuben
Masa izdelka	20 g
Barva ohišja	črna
Material, ohišje	PC PET POM Jeklo PUR cinkova tlačna litina
Prikaz stanja preklopa	Rumena LED
Vrsta zaščite	IP67
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L