

# Izpust kondenzata WA-2

Številka dela: 152810

FESTO

avtomatičen



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Način vklopa	mehanski
Položaj vgradnje	pravokoten +/- 5°
Pomožni ročni vklop	Tipalni
Izpust kondenzata	popolnoma avtomatično
Konstruktivska zgradba	Zunanji, mehanski, popolnoma avtomatiziran
Merjena veličina	Nivo polnjenja
Ventil	2/2 odprt monostabilen
Obratovalni tlak	1,5 ... 14 bar
Delovni medij	voda
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364 cona III
Temperatura skladiščenja	-20 ... 60 °C
Temperatura medija	0 ... 50 °C
Temperatura okolice	0 ... 50 °C
Masa izdelka	92 g
Način pritrditve	Vgradnja voda
Priključek izpusta kondenzata	PK-4
Pnevmatični priključek	M9
Material, ohišje	Aluminijeva litina za kovanje