

# Standardni valj

## DNC-125-100-PPV

Številka dela: 163515

Classic - ne uporabljajte za nove konstrukcije

po ISO 15552, s profilirano cevjo valja, z nastavljivim dušenjem v obeh končnih legah.

Moderne alternative najdete z vnosom prvih štirih mest kode tipa v polje za iskanje.

FESTO



## Podatkovni list

| Značilnost  | Vrednost   |
|---|--|
| Gib   | 100 mm   |
| Premer bata   | 125 mm   |
| Navoj batnice   | M27x2  |
| Dušenje   | PPV: pnevmatično dušenje nastavljivo na obeh koncih                |
| Položaj vgradnje  | poljuben   |
| Ustreza standardu   | ISO 15552  |
| Konec batnice   | Zunanji navoj  |
| Konstruksijska zgradba                                    | Bat<br>Batnica<br>Profilna cev                                     |
| Zaznavanje položaja                                       | Brez   |
| Variante  | batnica na eni strani  |
| Obratovalni tlak MPa                                      | 0,06 ... 1 MPa   |
| Obratovalni tlak  | 0,6 ... 10 bar   |
| Način delovanja   | dvosmerni  |
| Delovni medij   | Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]                            |
| Opozorilo za obratovalni in krmilni medij                 | Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije) |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK                      | 2 - zmerna korozijska obremenitev                                  |
| LABS (PWIS) skladnost                                     | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Temperatura okolice                                       | -20 ... 80 °C  |
| Udarna energija v končnih legah                           | 5 J  |
| Dolžina dušenja   | 42 mm  |
| Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), povratni gib | 6.881 N  |
| Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), gib naprej   | 7.363 N  |
| Premikajoče se mase pri 0 mm giba                         | 2.809 g  |
| Dodatek mase na 10 mm giba                                | 63 g   |
| Osnovna masa za 0 mm giba                                 | 6.771 g  |
| Dodatek mase na 10 mm giba                                | 168 g  |
| Način pritrditve  | z notranjim navojem<br>s priborom                                  |
| Pnevmatični priključek                                    | G1/2   |
| Opomba o materialu  | Ustreza RoHS   |
| Material, pokrov  | Tlačno liti aluminij<br>prevlečen                                  |
| Material, tesnilo   | TPE-U(PU)  |
| Material, batnica   | visokolegirano jeklo   |
| Material, cev valja                                       | Aluminijeva litina za kovanje<br>gladko eloksiran                  |