

Vodilni valj

DFM-12-10-P-A-GF



Številka dela: 170824

★ Osnovni program

Z integriranimi vodili.

Končno stikalo tipa SMTSO-8E za ta izdelek ni primerno.

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Razdalja masnega središča koristnega bremena do plošče jarma	25 mm
Gib	10 mm
Premer bata	12 mm
Način delovanja pogonske enote	Jarem
Dušenje	P: elastični dušilni obroči/-plošče na obeh straneh
Položaj vgradnje	poljuben
Vodilo	Dršno vodilo
Konstruktivska zgradba	Vodilo
Zaznavanje položaja	za približevalna stikala
Obratovalni tlak MPa	0,2 ... 1 MPa
Obratovalni tlak	2 ... 10 bar
Maks. hitrost	0,8 m/s
Način delovanja	dvosmerni
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1 - nizka korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okolice	-20 ... 80 °C
Udarne energija v končnih legah	0,07 Nm
Maks. sila Fy	240 N
Maks. sila Fy statična	240 N
Maks. sila Fz	240 N
Maks. sila Fz statična	240 N
Maks. moment Mx	4,92 Nm
Maks. moment Mx, statičen	4,92 Nm
Maks. moment My	2,06 Nm
Maks. moment My, statičen	2,06 Nm
Maks. moment Mz	2,06 Nm
Maks. moment Mz, statičen	2,06 Nm
Maks. dopustna obremenitev z momentom Mx v odvisnosti od giba	0,92 Nm
Maks. koristno breme v odvisnosti od giba pri določeni oddaljenosti xs	29 N
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), povratni gib	51 N
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), gib naprej	68 N
Premikajoče se mase	172 g
Masa izdelka	344 g
Alternativni priključki	glej risbo izdelka
Pnevmatični priključek	M5
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, pokrov	Aluminijeva litina za kovanje
Material, tesnilo	NBR
Material, ohišje	Aluminijeva litina za kovanje
Material, batnica	visokolegirano jeklo, nerjavno