

Vodilni valj

DFM-25-80-P-A-GF

Številka dela: 170852

★ Osnovni program

Z integriranimi vodili.

Končno stikalo tip SMTSO-8E je možno uporabiti pri tem izdelku z dolžino enako ali večjo od 50 mm. Ustrezni pritrdilni sklop tip SMB-8E je montiran znotraj ali zunaj.

FESTO



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|--|--|
| Razdalja masnega središča koristnega bremena do plošče jarma | 50 mm |
| Gib | 80 mm |
| Premer bata | 25 mm |
| Način delovanja pogonske enote | Jarem |
| Dušenje | P: elastični dušilni obroči/-plošče na obeh straneh |
| Položaj vgradnje | poljuben |
| Vodilo | Dršno vodilo |
| Konstrukcijska zgradba | Vodilo |
| Zaznavanje položaja | za približevalna stikala |
| Obratovalni tlak MPa | 0,15 ... 1 MPa |
| Obratovalni tlak | 1,5 ... 10 bar |
| Maks. hitrost | 0,8 m/s |
| Način delovanja | dvosmerni |
| Delovni medij | Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Opozorilo za obratovalni in krmilni medij | Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije) |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK | 1 - nizka korozijska obremenitev |
| LABS (PWIS) skladnost | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura okolice | -20 ... 80 °C |
| Udarne energija v končnih legah | 0,3 Nm |
| Maks. sila Fy | 810,7 N |
| Maks. sila Fy statična | 810,7 N |
| Maks. sila Fz | 810,7 N |
| Maks. sila Fz statična | 810,7 N |
| Maks. moment Mx | 27,56 Nm |
| Maks. moment Mx, statičen | 27,56 Nm |
| Maks. moment My | 19,46 Nm |
| Maks. moment My, statičen | 19,46 Nm |
| Maks. moment Mz | 19,46 Nm |
| Maks. moment Mz, statičen | 19,46 Nm |
| Maks. dopustna obremenitev z momentom Mx v odvisnosti od giba | 4,17 Nm |
| Maks. koristno breme v odvisnosti od giba pri določeni oddaljenosti xs | 96 N |
| Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), povratni gib | 247 N |
| Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), gib naprej | 295 N |
| Premikajoče se mase | 904 g |
| Masa izdelka | 1.993 g |
| Alternativni priključki | glej risbo izdelka |
| Pnevmatični priključek | G1/8 |
| Opomba o materialu | Ustreza RoHS |
| Material, pokrov | Aluminijeva litina za kovanje |
| Material, tesnilo | NBR |
| Material, ohišje | Aluminijeva litina za kovanje |
| Material, batnica | visokolegirano jeklo, nerjavno |