

Vodilni valj

DFM-100-25-P-A-GF

Številka dela: 170892

FESTO

Z integriranimi vodili.

Končno stikalo tip SMTSO-8E je možno uporabiti pri tem izdelku pri dolžinah od 20 do 40 mm samo takrat, ko je ustrezen pritrdilni sklop tipa SMB-8E montiran na zunanji strani.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Razdalja masnega središča koristnega bremena do plošče jarma	125 mm
Gib	25 mm
Premer bata	100 mm
Način delovanja pogonske enote	Jarem
Dušenje	P: elastični dušilni obroči/-plošče na obeh straneh
Položaj vgradnje	poljuben
Vodilo	Dršno vodilo
Konstruktivska zgradba	Vodilo
Zaznavanje položaja	za približevalna stikala
Obratovalni tlak MPa	0,05 ... 1 MPa
Obratovalni tlak	0,5 ... 10 bar
Maks. hitrost	0,4 m/s
Način delovanja	dvosmerni
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1 - nizka korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okolice	-20 ... 80 °C
Udarna energija v končnih legah	1 Nm
Maks. sila Fy	3.640 N
Maks. sila Fy statična	3.640 N
Maks. sila Fz	3.640 N
Maks. sila Fz statična	3.640 N
Maks. moment Mx	342,2 Nm
Maks. moment Mx, statičen	342,2 Nm
Maks. moment My	111 Nm
Maks. moment My, statičen	111 Nm
Maks. moment Mz	111 Nm
Maks. moment Mz, statičen	111 Nm
Maks. dopustna obremenitev z momentom Mx v odvisnosti od giba	76,99 Nm
Maks. koristno breme v odvisnosti od giba pri določeni oddaljenosti xs	452 N
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), povratni gib	4.418 N
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), gib naprej	4.712 N
Premikajoče se mase	6.301 g
Masa izdelka	11.000 g
Alternativni priključki	glej risbo izdelka
Pnevmatični priključek	G3/8
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, pokrov	Aluminijeva litina za kovanje
Material, tesnilo	NBR
Material, ohišje	Aluminijeva litina za kovanje
Material, batnica	visokolegirano jeklo, nerjavno