

Vodilni valj

DFM-80-160-P-A-KF

Številka dela: 170965

FESTO

Z integriranimi vodili.

Končno stikalo tip SMTSO-8E je možno uporabiti pri tem izdelku z dolžino enako ali večjo od 50 mm. Ustrezni pritrdilni sklop tip SMB-8E je montiran znotraj ali zunaj.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Razdalja masnega središča koristnega bremena do plošče jarma	125 mm
Gib	160 mm
Premer bata	80 mm
Način delovanja pogonske enote	Jarem
Dušenje	P: elastični dušilni obroči/-plošče na obeh straneh
Položaj vgradnje	poljuben
Vodilo	Kroglična vodila
Konstrukcijska zgradba	Vodilo
Zaznavanje položaja	za približevalna stikala
Obratovalni tlak MPa	0,05 ... 1 MPa
Obratovalni tlak	0,5 ... 10 bar
Maks. hitrost	0,4 m/s
Način delovanja	dvosmerni
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
Razred odpornosti proti koroziji KBK	0 - brez korozijske obremenitve
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okolice	-5 ... 60 °C
Udarna energija v končnih legah	0,75 Nm
Maks. sila Fy	2.048 N
Maks. sila Fy statična	3.120 N
Maks. sila Fz	2.048 N
Maks. sila Fz statična	3.120 N
Maks. moment Mx	158,67 Nm
Maks. moment Mx, statičen	241,8 Nm
Maks. moment My	100,35 Nm
Maks. moment My, statičen	152,9 Nm
Maks. moment Mz	100,35 Nm
Maks. moment Mz, statičen	152,9 Nm
Maks. dopustna obremenitev z momentom Mx v odvisnosti od giba	25,91 Nm
Maks. koristno breme v odvisnosti od giba pri določeni oddaljenosti xs	291 N
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), povratni gib	2.827 N
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), gib naprej	3.016 N
Premikajoče se mase	5.451 g
Masa izdelka	11.750 g
Masno središče gibajočih se mas v odvisnosti od giba	98,4 mm
Alternativni priključki	glej risbo izdelka
Pnevmatični priključek	G3/8
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, pokrov	Aluminijeva litina za kovanje
Material, tesnilo	NBR
Material, ohišje	Aluminijeva litina za kovanje
Material, batnica	visokolegirano jeklo, nerjavno