

Vodilna enota EAGF-V2-KF-100-200

Številka dela: 1725851

FESTO

za električni valj ESBF.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	100
Gib	200 mm
Povratna zračnost	0 µm
Položaj vgradnje	poljuben
Vodilo	Kroglična vodila
Konstruktivska zgradba	Vodilo
Razred odpornosti proti koroziji KBK	0 - brez korozijske obremenitve
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okolice	-20 ... 80 °C
Maks. sila Fy	2.300 N
Maks. sila Fy statična	3.120 N
Maks. sila Fz	2.300 N
Maks. sila Fz statična	3.120 N
Maks. moment Mx	198 Nm
Maks. moment Mx, statičen	268 Nm
Maks. moment My	197 Nm
Maks. moment My, statičen	267 Nm
Maks. moment Mz	197 Nm
Maks. moment Mz, statičen	267 Nm
Sila za premik	40 N
Premikajoče se mase	7.662 g
Masa izdelka	14.783 g
Masno središče gibajočih se mas pri gibu 0 mm	47 mm
Dodatek masnega središča gibajočih se mas na 10 mm giba	3,6 mm
Način pritrditve	z notranjim navojem
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, vodilni element	jeklo za poboljšanje
Material, ohišje	Aluminijeva litina za kovanje eloksiran
Material, plošča jarma	Jeklo