


Tritočkovno prijemalo HGD-16-A

Številka dela: 174819

FESTO

samodejno centriranje, uporablja se ga lahko kot zunanje ali notranje prijemalo, z brezdotičnim zaznavanjem položaja.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	16
Gib na prijemalno čeljust	2,5 mm
Maks. natančnost izmenjave	0,2 mm
Ponovljivost prijemala	≤ 0,04 mm
Število prijemalnih prstov	3
Način delovanja	dvosmerni
Prijemalna funkcija	3-točkovni
Konstruktivska zgradba	Ročica
Zaznavanje položaja	za Hall-ov senzor
Celotna prijemalna sila pri 6 bar, odpiranje	120 N
Celotna prijemalna sila pri 6 bar, zapiranje	90 N
Obratovalni tlak	2 ... 8 bar
Maks. delovna frekvenca prijemala	4 Hz
Min. čas odpiranja pri 6 bar	5 ms
Min. čas zapiranja pri 6 bar	5 ms
Delovni medij	filtriran stisnjen zrak
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2
Temperatura okolice	5 ... 60 °C
Prijemalna sila na prijemalno čeljust pri 6 bar, odpiranje	40 N
Prijemalna sila na prijemalno čeljust pri 6 bar, zapiranje	30 N
Maks. sila na prijemalno čeljust Fz, dinamična	0,3 N
Maks. sila na prijemalno čeljust Fz, statična	34 N
Maks. moment na prijemalno čeljust Mx, dinamičen	0,005 Nm
Maks. moment na prijemalno čeljust Mx, statičen	0,5 Nm
Maks. moment na prijemalno čeljust My, dinamičen	0,008 Nm
Maks. moment na prijemalno čeljust My, statičen	0,8 Nm
Maks. moment na prijemalno čeljust Mz, dinamičen	0,005 Nm
Maks. moment na prijemalno čeljust Mz, statičen	0,5 Nm
Masa izdelka	110 g
Način pritrditve	z notranjim navojem
Pnevmatični priključek	M3
Opomba o materialu	Brez bakra in PTFE
Informacije o materialu pokrivne kape	POM
Informacije o materialu ohišja	Aluminij nikljan
Informacije o materialu prijemalne čeljusti	orodno jeklo nikljan