

Pritrditev s kotnikom CRHNC-80

Številka dela: 176941

FESTO

odporen proti koroziji.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	80
Ustreza standardu	ISO 15552 (do sedaj po VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Razred odpornosti proti koroziji KBK	4 - zelo močna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
RSBP klasifikacija po CD-0033	F5a
Temperatura okolice	-40 ... 150 °C
Masa izdelka	810 g
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, pritrditev	visokolegirano jeklo, nerjavno
Material, vijaki	visokolegirano jeklo, nerjavno