


# Vtično navojni priključek

## CQ-1/2-15H

Številka dela: 177708

FESTO

z velikim tokom.



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Imenska velikost	10 mm
Vrsta tesnila na navojnem zatiču	Tesnilni obroč
Položaj vgradnje	poljuben
Enota pakiranja	1
Konstruktivna zgradba	Princip potisni/povleci
Obratovalni tlak celotnega temperaturnega območja	-0,95 ... 7 bar
Obratovalni tlak v odvisnosti od temperature	-0,95 ... 15 bar
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364 cona III
Neoporečnost za živila	Glej razširjene informacije o materialu
Temperatura okolice	-25 ... 70 °C
Imenski pritezni moment	2,5 Nm
Toleranca imenskega priteznega momenta	± 10 %
Masa izdelka	14 g
Pnevmatični priključek 1	Zunanji navoj G1/2
Pnevmatični priključek 2	Vtični nastavek CQ-15
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, ohišje	POM
Material, sprostitveni obroč	POM