


# Zasučni pogon DRVS-40-180-P

Številka dela: 1845723

★ Osnovni program

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	40
Kot dušenja	0,5 deg
Zasučni kot	0 ... 180 deg
Dušenje	P: elastični dušilni obroči/-plošče na obeh straneh
Položaj vgradnje	poljuben
Način delovanja	dvosmerni
Konstruktivna zgradba	Zasučno krilo
Zaznavanje položaja	za približevalna stikala
Variante	tečajna gred
Obratovalni tlak MPa	0,2 ... 0,8 MPa
Obratovalni tlak	2 ... 8 bar
Maks. frekvenca zasuka pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	3 Hz
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1 - nizka korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
RSBP klasifikacija po CD-0033	F1a
Stopnja čistega prostora	ISO razred 6
Temperatura okolice	0 ... 60 °C
Maks. aksialna sila	120 N
Maks. radialna sila	350 N
Teoretični vrtilni moment pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	20 Nm
Dopusten masni vztrajnostni moment	0,035 kgm <sup>2</sup>
Masa izdelka	1.500 g
Način pritrditve	z notranjim navojem
Pnevmatični priključek	G1/8
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, pogonska gred	Jeklo, nikljano
Material, tesnilo	TPE-U(PU)
Material, ohišje	Tlačno liti aluminij, lakiran