

# Enota za pripravo zraka FRC-1/2-D-MIDI-KE

FESTO



Številka dela: 185835

Classic - ne uporabljajte za nove konstrukcije

sestavljen iz filtra-regulatorja tlaka, naoljevalnika, vklopnega ventila z magnetno tuljavo 24 V DC brez vtičnice in ventila za postopen dvig tlaka, s pritrdilnimi kotniki.

Z ročnim izpustom kondenzata in kovinskim zaščitnim košem.

Moderne alternative najdete z vnosom prvih štirih mest kode tipa v polje za iskanje.



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	Midi
Serija	D
Varovanje vklopa	Vrtljiv gumb z zaskočko
Položaj vgradnje	pravokoten +/- 5°
Stopnja filtriranja	40 µm
Izpust kondenzata	vrtljiv ročno
Konstrukcijska zgradba	Vklopni ventil Filter-regulator z manometrom Proporcionalen standarden meglast naoljevalnik Varnostno-vklopni ventil
Maks. količina kondenzata	43 cm <sup>3</sup>
Zaščita lončka	Kovinski zaščitni koš
Prikaz tlaka	z manometrom
Obratovalni tlak	3 ... 16 bar
Območje regulacije tlaka	2,5 ... 12 bar
Maks. tlačna histereza	0,4 bar
Normalni imenski pretok	1.590 l/min
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [-:-:-] Inertni plini
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Stopnja čistosti zraka na izhodu	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:-] Inertni plini
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Masa izdelka	2.800 g
Način pritrditve	Vgradnja voda s priborom po izbiri:
Pnevmatični priključek 1	G1/2
Pnevmatični priključek 2	G1/2
Material, ohišje	cinkova tlačna litina
Material, lonček	PC