

# Radialno prijemalo HGR-40-A



Številka dela: 161832

FESTO

s samodejnim centriranjem, uporaben kot notranje in zunanje prijemalo.  
Kot odpiranja 182°, za brezdotično zaznavanje položaja.

Pri povečani temperaturi naprave se poveča min. delovni tlak na do > 4 bare.

Tip ki se opušča. Dobavljen do 2011.



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	40
Maks. natančnost izmenjave	0,2 mm
Maks. kot odprtja	180 deg
Ponovljivost prijemala	$\leq 0,1$ mm
Število prijemalnih prstov	2
Način delovanja	dvosmerni
Prijemalna funkcija	Radialen
Konstruktivska zgradba	zobata letev/pastorek
Zaznavanje položaja	za približevalna stikala
Obratovalni tlak	2 ... 8 bar
Maks. delovna frekvenca prijemala	4 Hz
Min. čas odpiranja pri 6 bar	105 ms
Min. čas zapiranja pri 6 bar	100 ms
Delovni medij	filtriran stisnjen zrak
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2
Temperatura okolice	5 ... 60 °C
Celotni prijemalni moment pri 6 bar, odpiranje	600 Ncm
Celotni prijemalni moment pri 6 bar, zapiranje	500 Ncm
Maks. sila na prijemalno čeljust Fz, statična	83 N
Maks. moment na prijemalno čeljust Mx, statičen	1,9 Nm
Maks. moment na prijemalno čeljust My, statičen	9,9 Nm
Maks. moment na prijemalno čeljust Mz, statičen	6,7 Nm
Masa izdelka	710 g
Način pritrditve	z notranjim navojem
Pnevmatični priključek	G1/8
Opomba o materialu	Brez bakra in PTFE
Informacije o materialu pokrivne kape	POM
Informacije o materialu ohišja	Aluminijeva litina za kovanje trdo eloksiran
Informacije o materialu prijemalne čeljusti	Aluminijeva litina za kovanje trdo eloksiran