


Ležajni blok CRLNG-40

Številka dela: 161841

FESTO

odporen proti koroziji,
za valje CRDNGS.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	40
Zasnovan na osnovi standarda	ISO 15552 (do sedaj po VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Položaj vgradnje	poljuben
Razred odpornosti proti koroziji KBK	4 - zelo močna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
RSBP klasifikacija po CD-0033	F1a
Temperatura okolice	-40 ... 80 °C
Masa izdelka	161 g
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, pritrditev	električno poliran visokolegirano jeklo
Material, ležaj	Umetna masa