


Prirobnična pritrditev CRFNG-80

Številka dela: 161850

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	80
Položaj vgradnje	poljuben
Ustreza standardu	ISO 15552 (do sedaj po VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Razred odpornosti proti koroziji KBK	4 - zelo močna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
RSBP klasifikacija po CD-0033	F5a
Temperatura okolice	-40 ... 150 °C
Masa izdelka	1.508 g
Material, pritrditev	visokolegirano jeklo, nerjavno
Material, vijaki	visokolegirano jeklo, nerjavno