

# Y vtično navojni priključek QSYL-G3/8-8

Številka dela: 186194

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	standardna
Nazivni premer	7.3 mm
Vrsta tesnila na čepu za pritvje	tesnilni obroč
Položaj vgradnje	poljubno
Zasnova	L-oblika, 2-kratna, vzporedna
Velikost posode	1
Konstruktivna zgradba	princip Push-Pull
Delovni tlak celotnega temperaturnega območja	-0.095 MPa...0.6 MPa -0.95 bar...6 bar -13.775 000032...87 000032
Od temperature odvisen delovni tlak	-0.095 MPa...1.4 MPa -0.95 bar...14 bar -13.775 000032...203 000032
Pomorska klasifikacija	glej certifikat
Delovni medij	stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7::-] Voda v skladu z izjavo proizvajalca na naslovu <a href="http://www.festo.com">www.festo.com</a> .
Napotek glede delovnega/krmilnega medija	možno delovanje z oljenjem
Razred korozijske odpornosti KBK	1 – nizka korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Razred čistih prostorov	Razred 4 v skladu z ISO 14644-1
Temperatura okolice	-10 °C...80 °C
Nazivni pritezni moment	15.5 Nm
Toleranca za nazivni pritezni moment	± 20 %
Teža izdelka	38 g
Število izhodov	2
Število dovodnih vodov	1
Način pritrditve	zunajni šestkotnik SW19
Pnevmatični priključek 1	zunajni navoj G3/8
Pnevmatični priključek 2	za zunajni Ø cevi 8 mm
Barva sprostilnega obroča	modra
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material ohišja	PBT
Material sprostilnega obroča	POM

Značilnost	Vrednost
Material tesnila gibke cevi	NBR
Material segmenta za vpenjanje gibke cevi	visoko legirano nerjavno jeklo