

Kratkohodni valj AEVC-12-10-A-P-A

Številka dela: 188085

FESTO



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|--|---|
| Hod | 10 mm |
| Premer bata | 12 mm |
| Povratna sila vzmeti pri uvlečeni batnici | 4 N |
| Blaženje | elastični blažilni obroči/elastične blažilne plošče na obeh straneh |
| Položaj vgradnje | poljubno |
| Način delovanja | enosmerno delovanje potiskanje |
| Konstruktivna zgradba | Bat Batnica |
| Zaznavanje položaja | za mejno stikalo |
| Delovni tlak | 0.15 MPa...1 MPa 1.5 bar...10 bar 21.75 000032...145 000032 |
| Delovni medij | Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Napotek glede delovnega/krmilnega medija | možno delovanje z oljenjem (potrebno pri nadaljnjem delovanju) |
| Razred korozijske odpornosti KBK | 1 – nizka korozijska obremenitev |
| Skladnost z LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura okolice | -20 °C...80 °C |
| Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok | 59 N |
| Premikajoča se masa | 9.5 g |
| Teža izdelka | 64 g |
| Način pritrditve | izbirno: s prehodno izvrtino z opremo |
| Pnevmatični priključek | M5 |
| Napotek glede materialov | V skladu z RoHS |
| Material pokrova | Gnetna aluminijeva zlitina eloksirano |
| Material tesnil | TPE-U (PU) |
| Material ohišja | gnetna aluminijeva zlitina eloksiran |
| Material batnice | visoko legirano jeklo |