



Priključni kabel KMPYE-AIF-1-GS-GD-2

Številka dela: 170238

FESTO

predkonfekcionirana, za proporcionalne potne ventile.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Ustreza standardu	EN 61076-2-101
Dodatne funkcije	Zasedenost pinov specifična za izdelek
Oznaka vodnika	s priborom
Pogostost priključevanja	500
Električni priključek 1, funkcija	Stran field naprave
Električni priključek 1, oblika	okrogel
Električni priključek 1, vrsta priključka	Priključnica
Električni priključek 1, odvod kabla	Raven
Električni priključek 1, priključna tehnika	M12x1, A-kodiran po EN 61076-2-101
Električni priključek 1, število polov/žic	4
Električni priključek 1, zasedeni poli/žice	4
Električni priključek 1, vrsta pritrditve	Vijačno zapiralo z zevom ključa 18 mm in vzdolžnim narebrenjem
Električni priključek 2, funkcija	Stran krmilnika
Električni priključek 2, oblika	okrogel
Električni priključek 2, vrsta priključka	Vtič
Električni priključek 2, odvod kabla	Raven
Električni priključek 2, priključna tehnika	M9x0,5
Električni priključek 2, število polov/žic	7
Električni priključek 2, zasedeni poli/žice	6
Električni priključek 2, vrsta pritrditve	Vijačno zapiralo
Območje obratovalne napetosti DC	0 ... 50 V
Tokovna obremenitev pri 40°C	1 A
Odpornost na nihanje napetosti	2 kV
Dolžina kabla	2 m
Lastnost vodnika	Suitable for energy chains
Pogoji preskušanja voda	Pogoji preskušanja na zahtevo
Polmer upogiba, gibljiva instalacija kabla	≥ 75 mm
Premer kabla	5,6 mm
Struktura kabla	8x0,24 zaslonjen
Imenski presek vodnika	0,24 mm ²
Vrsta zaščite	IP65
Opomba k stopnji zaščite	v montiranem stanju
Temperatura okolice	-25 ... 85 °C
Temperatura okolice, premični kabli	-5 ... 80 °C
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Stopnja umazanije	1
Material, oplaščenje kabla	TPE-U(PUR)
Barva oplaščenja kabla	črna