

Mejno stikalo SMEO-8E-S-LED-24



Številka dela: 171163
Izdelek, ki se opušča

FESTO

električen, z Reed kontaktom, za pogone s T-utorom, brez pritrdilnega sklopa, z vtičem M8.

Potreben ločen pritrdilni element SMB-8E (štev. dela 178230).

Tip, ki se opušča. Dobavljiv do 2023. Za alternativni izdelek si oglejte portal za podporo.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Oblika	za T-utor
Ustreza standardu	EN 60947-5-2
Dovoljenje	RCM Mark
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po EMC smernici EU po RoHS direktivi EU
UKCA oznaka (glej Izjavo o skladnosti)	v skladu s predpisi Združenega kraljestva za EMC v skladu z RoHS predpisi Združenega kraljestva
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Navodila za uporabo	Podpora/pregled sensorja pogona "Primeren senzor za pogon"
Merjena veličina	Položaj
Princip merjenja	magnetni Reed
Temperatura okolice	-40 ... 60 °C
Ponovljivost	0,2 mm
Izhod stikala	z bipolarnim kontaktom
Stikalni element	Vklopni kontakt
Čas vklopa	$\leq 0,5$ ms
Čas izklopa	0,03 ms
Maks. preklopna frekvenca	800 Hz
Maks. izhodni tok	500 mA
Maks. preklopna moč AC	10 VA
Maks. preklopna moč DC	10 W
Kratkostična odpornost	ne
Odpornost na preobremenitve	ni na voljo
Območje obratovalne napetosti AC	12 ... 30 V
Območje obratovalne napetosti DC	12 ... 30 V
Zaščita pred zamenjavo polov	ne
Električni priključek 1, vrsta priključka	Vtič
Električni priključek 1, priključna tehnika	M8x1, A-kodiran po EN 61076-2-104
Električni priključek 1, število polov/žic	3
Smer izhoda priključka	prečno
Material, vtični kontakti	Med (medenina) nikljan
Način pritrditve	s priborom
Pritezni moment	0,5 Nm
Položaj vgradnje	poljuben
Masa izdelka	10 g
Barva ohišja	črna
Material, ohišje	Aluminijeva litina za kovanje TPE-U(PU) visokolegirano jeklo, nerjavno

Značilnost	Vrednost
Prikaz stanja preklopa	Rumena LED
Vrsta zaščite	IP65 IP67
Izolacijska napetost	50 V
Odpornost na nihanje napetosti	0,8 kV
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Stopnja umazanije	3