


# Vodilo EAGF-V2-KF-63-400

Številka dela: 1725845

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	63
Hod	400 mm
Reverzijska zračnost	0 $\mu$ m
Položaj vgradnje	poljubno
Vodilo	Kroglično obtočno vodilo
Konstruktivna zgradba	vodilo
Razred korozijske odpornosti KBK	0 – brez korozijske obremenitve
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura okolice	-20 °C...80 °C
Največja sila Fy	1260 N
Največja sila Fy, statična	1600 N
Največja sila	1260 N
Največja sila Fz, statična	1600 N
Največji moment Mx	75 Nm
Največji moment Mx, statičen	95 Nm
Največji moment My	90 Nm
Največji moment My, statičen	115 Nm
Največji moment Mz	90 Nm
Največji moment Mz, statičen	115 Nm
Pomična sila	15 N
Premikajoča se masa	4525 g
Teža izdelka	7485 g
Težišče premikajoče se mase pri hodu 0 mm	48 mm
Dodatek k težišču premikajoče se mase na 10 mm hoda	4.1 mm
Način pritrditve	z notranjim navojem
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material vodilnega elementa	Poboljšano jeklo
Material ohišja	gnetna aluminijeva zlitina eloksiran
Material jarmove plošče	Jeklo